



Режим "ИСКРА"

* UV-Pro датчик
** по требованию

Режим "ДУГА"

Таблица 1. Содержание легирующих элементов в сталях												
	Fe 910		Fe 930		Fe 940		Fe 950		Fe 960		Fe	
	Низколегированные стали		Нержавеющие стали		Ni стали		Cr стали		Инструментальные стали		Глобальная программа	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Si	0,01	1,6	0,01	2	0,01	0,6	0,01	3,3	0,01	1,5	0,01	3
Mn	0,015	2,5	0,01	11	0,01	1	0,01	12	0,015	2	0,01	12
Cr	0,015	5,5	4	30	0,01	0,6	6	33	0,01	20	0,01	33
Mo	0,005	1,5	0,005	4,5	0,01	6	0,01	2,4	0,01	11	0,005	11
Ni	0,01	5,5	2	40	10	50	0,01	3,5	0,01	7	0,01	50
Al	0,005	1,2	0,01	0,35	0,01	0,3	0,01	0,2	0,01	0,35	0,005	1,2
Co	0,01	0,6	0,01	1,2	0,01	13	0,01	0,2	0,01	12	0,01	12
Cu	0,005	0,8	0,005	0,5	0,01	0,35	0,01	1	0,005	0,6	0,005	1
Nb	0,01	1	0,01	1,1	0,01	0,15	0,01	3	0,01	1	0,01	3
Ti	0,01	0,35	0,01	2,3	0,01	1,5	-	-	0,01	0,3	0,01	2,3
V	0,005	0,85	0,01	0,6	0,01	0,6	0,01	1	0,01	10	0,005	10
W	0,05	1,5	0,01	4	-	-	-	-	0,05	22	0,01	22
Zr	0,01	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,5
Pb	0,01	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,35
Fe	основа											